

USB 接続

micro

Micro Square

DS-3A/AL スコープ





DS-3A : 1~400 倍

DS-3AL : 1~200 倍

現場へ持ち出せるコンパクトサイズ (本体寸法/重量 65W x 66D x 148H mm / 520g)

簡易計測ソフトが付属 日本語、英語、中国語表示切替機能付





反射を抑える拡散フィルターを使用し、計測した画像です。



2点間 角度 平行線 垂直線 距離 円弧 正円 楕円 四角形 多角形

簡単操作





右の倍率ノブで希望の倍率を選択

左のフォーカスノブを回すと自立スタンドが出てきます

ピントが合う位置に調整すればOK

機能



LEDの調光と内側/外側の照明切り替え

LED調光ボリューム

反射を抑える拡散フィルター（写真は刃先）

スタンド、ステージ（オプション）




XYステージ付スタンド



自在スタンド



カメラ固定治具



自在ステージ



タマゴ型ステージ

主な仕様

カメラ： 200万画素CMOS搭載 フレームレート：最大30fps

倍率： DS-3A： 1～400倍 DS-3AL： 1～200倍 (20インチスクエアモニタ上)

動作環境： OS： Windows11,10,8,7 接続ポート： USB2.0 CPU： Intel i5以上を推奨 メモリー： 512MB以上

セット内容： スコープ本体 簡易計測機能付きビューソフト 拡散フィルター 自立スタンド用白黒ステージ 収納ケース

		DS-3A	DS-3AL
倍率	観察範囲(mm)	焦点距離(mm)	焦点距離(mm)
20	18.0x10.0	40.0	84.0 *
50	7.5x4.0	17.0	47.0
100	4.0x2.2	7.0	31.0
150	2.7x1.5	6.0	26.0
200	2.0x1.1	4.0	24.0
250	1.5x1.0	3.5	
300	1.3x0.7	3.0	
350	1.1x0.6	2.5	
400	1.0x0.5	2.0	

*オプションスタンド使用



Micro Square

マイクロ・スクエア株式会社

〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目13-15 第3タカビル6階

TEL 042-705-5501 FAX 042-705-5503

URL: <https://www.microsq.com/>

E-mail: webmaster@microsq.com